


80161770



**Poussoir sensoriel 1 postes, Porte-étiquette, blanc polaire brillant**

**Caractéristiques techniques**

**Installation, montage**

Montage sur	Montage encastré
-------------	------------------

**Conditions d'utilisation**

Température de service	-5 - 45 °C
------------------------	------------

**Courant électrique**

Courant absorbé bus (transfert de données)	20 mA
--	-------

**Fonctions**

Avec thermostat d'ambiance	Oui
----------------------------	-----

**Dimensions**

Hauteur	55,10 mm
Largeur	70,90 mm
Profondeur	14,35 mm

**Equipement**

Nombre de points d'exploitation	2
---------------------------------	---

**Commandes et indicateurs**

Avec affichage LED	Oui
--------------------	-----

**Matières**

Couleur	Blanc polaire
Code RAL	9010
Matière	Thermoplastique
Finition de la surface	Brillant Mat

**Ecran**

Avec écran d'affichage	No
------------------------	----

**Accessoires**

Étiquetés, avec champ d'étiquetage	Oui
------------------------------------	-----

**Textes**

Function	Fonction pour l'interruption manuelle de fonctions automatiques déjà déclenchées
Protection	Avec protection de démontage
Température	Sonde de température intégrée avec émission des valeurs de mesure via l'objet Capteur de température intégré pour un fonctionnement en tant que poste auxiliaire de régulateur

**Durabilité**

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui