



80161770



IP20



KNX e/s K.x Przycisk 1-kr z polem opis., diod. LED RGB i czuj. temp., biały

Właściwości techniczne

Instalacja, montaż

Sposób montażu Montaż podtynkowy

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy -5 - 45 °C

Prąd elektryczny

Pobór prądu przez magistralę transmisji danych 20 mA

Funkcje

Z termostatem pokojowym Tak

Wymiary

Wysokość 55,10 mm

Szerokość 70,90 mm

Głębokość 14,35 mm

Sprzęt

Liczba punktów sterowania 2

Elementy sterujące i wskaźniki

Ze wskaźnikiem LED Tak

Materiały

Kolor Biały

Kod RAL 9010

Materiał Tworzywo termoplastyczne

Wykończenie powierzchni Połysk
Mat

Akcesoria

Posiada pole opisowe Tak

Ekran

Z wyświetlaczem Nie

Dodatkowe informacje

Funkcja Funkcja ręcznego przerywania już uruchomionych funkcji automatycznych

Ochrona Z zabezpieczeniem przed demontażem

Temperatura Zintegrowany czujnik temperatury z wyjściem zmierzonych wartości przez obiekt
Zintegrowany czujnik temperatury do pracy jako rozszerzenie regulatora

Zrównoważony rozwój

Zgodny z REACH – bez SVHC Tak

Zgodność z RoHS Tak