



80164774



IP20



Sensore a tasti quadruplo con LED RGB, sonda temp. e portaetich. KNX - K.5 alu

Caratteristiche tecniche

Installazione, montaggio

Montaggio su Montaggio a incasso

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -5 - 45 °C

Corrente

Corrente assorbita dal bus in trasferimento dati 20 mA

Funzioni

Con termostato per ambienti Sì

Serie

Altezza 25 mm
Larghezza 66,80 mm
Profondità 14,35 mm

Equipaggiamento

Numero di punti di azionamento 8

Controlli e indicatori

Con indicatore a LED Sì

Materiali

Colore Alluminio
Codice RAL 9006
Materiale Materiale termoplastico
finitura superficiale Opaco

Accessori

Con campo per l'etichetta Sì

Schermo

Con display No

Testo

Funzione Funzione di interruzione manuale delle funzioni automatiche già attivate
Protezione Con protezione antimontaggio
Temperatura Sensore termico integrato con uscita dei valori di misura tramite oggetto

Sostenibilità

Conformità REACH - SVHC free Sì
Conformità ROHS Sì