



80162785



IP20



KNXPoussoir sensoriel 2 postes à encastrer, Porte-étiquettes

Caractéristiques techniques

Installation, montage

Montage sur Montage encastré

Conditions d'utilisation

Température de service -5 - 45 °C

Courant électrique

Courant absorbé bus (transfert de données) 20 mA

Fonctions

Avec thermostat d'ambiance No

Dimensions

Hauteur 55,30 mm

Largeur 55,80 mm

Profondeur 13,85 mm

Equipement

Nombre de points d'exploitation 4

Commandes et indicateurs

Avec affichage LED Oui

Matières

Couleur Anthracite

Code RAL 7021

Matière Thermoplastique

Finition de la surface Mat

Ecran

Avec écran d'affichage No

Accessoires

Étiquetés, avec champ d'étiquetage Oui

Textes

Function Fonction pour l'interruption manuelle de fonctions automatiques déjà déclenchées

Protection Avec protection de démontage

Température Sonde de température intégrée avec émission des valeurs de mesure via l'objet

Durabilité

Conformité REACH Oui

Conforme à la directive RoHS Oui