


80163773



Poussoir sensoriel 3 postes, Porte-étiquettes, acier inoxydable mat,laqué

Caractéristiques techniques

Installation, montage

Montage sur	Montage encastré
-------------	------------------

Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 45 °C
------------------------	------------

Courant électrique

Courant absorbé bus (transfert de données)	20 mA
--	-------

Fonctions

Avec thermostat d'ambiance	Oui
----------------------------	-----

Dimensions

Hauteur	15,70 mm
Largeur	66 mm
Profondeur	14,35 mm

Equipement

Nombre de points d'exploitation	6
---------------------------------	---

Commandes et indicateurs

Avec affichage LED	Oui
--------------------	-----

Matières

Couleur	Acier inoxydable
Code RAL	9022
Matière	Acier inoxydable Thermoplastique
Finition de la surface	Mat

Ecran

Avec écran d'affichage	No
------------------------	----

Accessoires

Étiquetés, avec champ d'étiquetage	Oui
------------------------------------	-----

Textes

Function	Fonction pour l'interruption manuelle de fonctions automatiques déjà déclenchées
Protection	Avec protection de démontage
Température	Sonde de température intégrée avec émission des valeurs de mesure via l'objet

Durabilité

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui