



80163773



IP20



## Drukknop opzetmod. 3-v met tekstv. berker K edelstaal

### Technische karakteristieken

#### Installatie, montage

Gemonteerd op Inbouwmontage

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -5 - 45 °C

#### Elektrische Stroom

Stroomverbruik bus (gegevensoverdracht) 20 mA

#### Funcities

Met kamerthermostaat Ja

#### Afmetingen

Hoogte 15,70 mm

Breedte 66 mm

Diepte 14,35 mm

#### Uitrusting

Aantal bedieningspunten 6

#### Bediening en signalisatie

Met led-indicatie Ja

#### Materiaal

Kleur RVS

RAL-kleur 9022

Materiaal RVS  
Thermoplast

Afwerking oppervlakte Mat

#### Toebehoren

Heeft tekstveld Ja

#### Scherf

Met display Nee

#### Teksten

Functie Functie voor handmatig onderbreken van al geactiveerde automatische functies

Beveiliging Met demontagebeveiliging

Temperatuur Geïntegreerde temperatuurvoeler met uitsuren van de meetwaarde via object

#### Duurzaamheid

REACH conform Ja

RoHS conform Ja