



80163773



IP20



**Sensore a tasti triplo KNX - Serie K.5 acciaio inox**

**Caratteristiche tecniche**

**Installazione, montaggio**

Montaggio su Montaggio a incasso

**Condizioni d'uso**

Temperatura d'esercizio -5 - 45 °C

**Corrente**

Corrente assorbita dal bus in trasferimento dati 20 mA

**Funzioni**

Con termostato per ambienti Sì

**Serie**

Altezza 15,70 mm  
Larghezza 66 mm  
Profondità 14,35 mm

**Equipaggiamento**

Numero di punti di azionamento 6

**Controlli e indicatori**

Con indicatore a LED Sì

**Materiali**

Colore Acciaio inox  
Codice RAL 9022  
Materiale Acciaio inox  
Materiale termoplastico  
finitura superficiale Opaco

**Accessori**

Con campo per l'etichetta Sì

**Schermo**

Con display No

**Testo**

Funzione Funzione di interruzione manuale delle funzioni automatiche già attivate  
Protezione Con protezione antismontaggio  
Temperatura Sensore termico integrato con uscita dei valori di misura tramite oggetto

**Sostenibilità**

Conformità REACH - SVHC free Sì  
Conformità ROHS Sì