


80163773



**Sensore a tasti triplo KNX - Serie K.5 acciaio inox**

**Caratteristiche tecniche**

**Installazione, montaggio**

Montaggio su	Montaggio a incasso
--------------	---------------------

**Condizioni d'uso**

Temperatura d'esercizio	-5 - 45 °C
-------------------------	------------

**Corrente**

Corrente assorbita dal bus in trasferimento dati	20 mA
--	-------

**Funzioni**

Con termostato per ambienti	Si
-----------------------------	----

**Serie**

Altezza	15,70 mm
---------	----------

Larghezza

66 mm

Profondità

14,35 mm

**Equipaggiamento**

Numero di punti di azionamento	6
--------------------------------	---

**Controlli e indicatori**

Con indicatore a LED	Si
----------------------	----

**Materiali**

Colore	Acciaio inox
--------	--------------

9022

Codice RAL

Acciaio inox

Materiale

Materiale termoplastico

finitura superficiale

Opaco

**Acessori**

Con campo per l'etichetta	Si
---------------------------	----

**Schermo**

Con display	No
-------------	----

**Testo**

Funzione	Funzione di interruzione manuale delle funzioni automatiche già attivate
----------	--

Protezione	Con protezione antismontaggio
------------	-------------------------------

Temperatura	Sensore termico integrato con uscita dei valori di misura tramite oggetto
-------------	---

**Sostenibilità**

Conformità REACh - SVHC free	Si
------------------------------	----

Conformità ROHS	Si
-----------------	----