



80163773



IP20



Tlačítko 3-násobné, KNX - K.5, nerezová ocel

Technické vlastnosti

Instalace, montáž

Montáž Zapuštěná montáž

Podmínky použití

Provozní teplota -5 - 45 °C

Elektrický proud

Příkon sběrnice, přenos dat 20 mA

Funkce

S prostorovým termostatem Ano

Rozměry

Výška 15,70 mm

Šířka 66 mm

Hloubka 14,35 mm

Vybavení

Počet ovládacích bodů 6

Ovládací prvky a indikátory

S kontrolkou LED Ano

Materiál

Barva Nerezová ocel

Kód RAL 9022

Materiál Nerezová ocel
Termoplast

Povrchová úprava Matná

Příslušenství

Popisové pole Ano

Obrazovka

S displejem Ne

Texty

Funkce Funkce pro ruční přerušení již spuštěných automatických funkcí

Ochrana S ochranou proti demontáži

Teplota Integrovaný snímač teploty s výstupem naměřených hodnot prostřednictvím objektu

Udržitelnost

V souladu s nařízením REACH Ano

V souladu se směrnicí RoHS Ano