




80161776



IP20



## KNX e/s K.x Przycisk 1-kr z polem opis., diod. LED RGB i czuj. temp., antracyt

### Właściwości techniczne

#### Instalacja, montaż

Sposób montażu Montaż podtynkowy

#### Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy -5 - 45 °C

#### Prąd elektryczny

Pobór prądu przez magistralę transmisji danych 20 mA

#### Funkcje

Z termostatem pokojowym Tak

#### Wymiary

Wysokość 55,10 mm

Szerokość 70,90 mm

Głębokość 14,35 mm

#### Sprzęt

Liczba punktów sterowania 2

#### Elementy sterujące i wskaźniki

Ze wskaźnikiem LED Tak

#### Materiały

Kolor Antracyt

Kod RAL 7021

Materiał Tworzywo termoplastyczne

Wykończenie powierzchni Połysk  
Mat

#### Akcesoria

Posiada pole opisowe Tak

#### Ekran

Z wyświetlaczem Nie

#### Dodatkowe informacje

Funkcja Funkcja ręcznego przerywania już uruchomionych funkcji automatycznych

Ochrona Z zabezpieczeniem przed demontażem

Temperatura Zintegrowany czujnik temperatury z wyjściem zmierzonych wartości przez obiekt  
Zintegrowany czujnik temperatury do pracy jako rozszerzenie regulatora

#### Zrównoważony rozwój

Zgodny z REACH – bez SVHC Tak

Zgodność z RoHS Tak