




80161776



IP20



Tlačítko 1-násobné, KNX - K.1, antracit

Technické vlastnosti

Instalace, montáž

Montáž Zapuštěná montáž

Podmínky použití

Provozní teplota -5 - 45 °C

Elektrický proud

Příkon sběrnice, přenos dat 20 mA

Funkce

S prostorovým termostatem Ano

Rozměry

Výška 55,10 mm

Šířka 70,90 mm

Hloubka 14,35 mm

Vybavení

Počet ovládacích bodů 2

Ovládací prvky a indikátory

S kontrolkou LED Ano

Materiál

Barva Antracit

Kód RAL 7021

Materiál Termoplast

Povrchová úprava Lesklý
Matná

Příslušenství

Popisové pole Ano

Obrazovka

S displejem Ne

Texty

Funkce Funkce pro ruční přerušení již spuštěných automatických funkcí

Ochrana S ochranou proti demontáži

Teplota Integrovaný snímač teploty s výstupem naměřených hodnot prostřednictvím objektu
Integrovaný snímač teploty pro provoz jako rozšiřující jednotka čidla pohybu

Udržitelnost

V souladu s nařízením REACH Ano

V souladu se směrnicí RoHS Ano