



80143326



IP20



Drukknop opzetmod. 3-v met tekstv. berker Q.1/Q.3/Q.7 antraciet

Technische karakteristieken

Installatie, montage

Gemonteerd op

Inbouwmontage

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur

-5 - 45 °C

Elektrische Stroom

Stroomverbruik bus (gegevensoverdracht)

20 mA

Funcities

Met kamerthermostaat

Ja

Afmetingen

Hoogte

58,70 mm

Breedte

58,70 mm

Diepte

33,70 mm

Uitrusting

Aantal bedieningspunten

6

Bediening en signalisatie

Met led-indicatie

Ja

Materiaal

Kleur

Antraciet

RAL-kleur

7021

Materiaal

Thermoplast

Afwerking oppervlakte

Softfinish

Toebehoren

Heeft tekstveld

Ja

Scherm

Met display

Nee

Teksten

Functie

Functie voor handmatig onderbreken van al geactiveerde automatische functies

Beveiliging

Met demontagebeveiliging

Temperatuur

Geïntegreerde temperatuurvoeler met uitsuren van de meetwaarde via object

Duurzaamheid

REACH conform

Ja

RoHS conform

Ja