





TGA200



Alimentation 24V DC 1A

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant de sortie	1000 mA
Intensité au secondaire 1	1 A

Fonctions

Tension de sortie régulée	Oui
---------------------------	-----

Puissance

Courant absorbé	150 mA
-----------------	--------

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Puissance

Puissance absorbée (veille)	0,20 W
-----------------------------	--------

Raccordement

Type de connexion / prise	QuickConnect
---------------------------	--------------

Capacité

Nombre de modules	4
-------------------	---

Tension

Tension de sortie	24 - 24 V
-------------------	-----------

Conditions d'utilisation

Température de service	0 - 45 °C
------------------------	-----------

Dimensions

Hauteur	90 mm
Largeur	72 mm
Profondeur	64 mm

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----