




TGA200



### Alimentation 24V DC 1A

#### Caractéristiques techniques

##### Courant électrique

Courant de sortie	1000 mA
Sortie d'intensité 1	1 A

##### Fonctions

Tension de sortie régulée	Oui
---------------------------	-----

##### Puissance

Courant absorbé	150 mA
-----------------	--------

##### Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

##### Puissance

Puissance absorbée (veille)	0,20 W
-----------------------------	--------

##### Raccordement

Type de connection / prise	QuickConnect
----------------------------	--------------

##### Capacité

Nombre de modules	4
-------------------	---

##### Tension

Tension de sortie	24 - 24 V
-------------------	-----------

##### Conditions d'utilisation

Température de service	0 - 45 °C
------------------------	-----------

##### Dimensions

Hauteur	90 mm
---------	-------

Largeur	72 mm
---------	-------

Profondeur	64 mm
------------	-------

##### Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----