



TGA200



Voedingsmodule 24 V=, 1 A

Technische karakteristieken

Elektrische Stroom

Uitgangsstroom	1000 mA
Intensiteitsuitgang 1	1 A

Funcities

Uitgangsspanning aangepast	Ja
----------------------------	----

Vermogen

Stroomverbruik	150 mA
Energieverbruik standby	0,20 W

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Aansluiting

Type connector/stekker	Quickconnect
------------------------	--------------

Capaciteit

Aantal modules	4
----------------	---

Spanning

Uitgangsspanning	24 - 24 V
------------------	-----------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	0 - 45 °C
---------------------	-----------

Afmetingen

Hoogte	90 mm
Breedte	72 mm
Diepte	64 mm

Duurzaamheid

RoHS conform	Ja
--------------	----