




TGA200



### Alimentation 24V DC 1A

### Caractéristiques techniques

#### Courant électrique

Courant de sortie	1000 mA
Intensité au secondaire 1	1 A

#### Fonctions

Tension de sortie régulée	Oui
---------------------------	-----

#### Puissance

Courant absorbé	150 mA
-----------------	--------

#### Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

#### Puissance

Puissance absorbée (veille)	0.20 W
-----------------------------	--------

#### Raccordement

Type de connexion / prise	QuickConnect
---------------------------	--------------

#### Capacité

Nombre de modules	4
-------------------	---

#### Tension

Tension de sortie	24 - 24 V
-------------------	-----------

#### Conditions d'utilisation

Température de service	0 - 45 °C
------------------------	-----------

#### Dimensions

Hauteur	90 mm
Largeur	72 mm
Profondeur	64 mm

#### Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----