



TGA200



Fuente alimentación, 24V, DC

Características técnicas

Corriente eléctrica

Corriente de salida	1000 mA
Intensidad de salida 1	1 A

Funciones

Tensión de salida ajustada	Sí
----------------------------	----

Potencia

Consumo de corriente	150 mA
Consumo de potencia en espera	0,20 W

Frecuencia

Frecuencia	50 - 60 Hz
------------	------------

Conexión

Tipo de conector/toma de corriente	Quickconnect
------------------------------------	--------------

Capacidad

Número de módulos	4
-------------------	---

Tensión

Tensión de salida	24 - 24 V
-------------------	-----------

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	0 - 45 °C
-------------------------------	-----------

Dimensiones

Altura	90 mm
Anchura	72 mm
Profundidad	64 mm

Sostenibilidad

Conforme RoHS	Sí
---------------	----