




TGA200



Alimentatore 24V DC 1A con interruttore On/Off 4M

Caratteristiche tecniche

Corrente

Corrente d'uscita	1000 mA
Corrente al secondario 1	1 A

Funzioni

Tensione di uscita regolata	Si
-----------------------------	----

Potenza

Corrente assorbita	150 mA
--------------------	--------

Frequenza

Frequenza	50 - 60 Hz
-----------	------------

Potenza

Potenza assorbita in stand-by	0,20 W
-------------------------------	--------

Connessione

Tipo di connettore	QuickConnect
--------------------	--------------

Numero di moduli

Numero di moduli	4
------------------	---

Condizioni di impiego

Tensione d'uscita	24 - 24 V
-------------------	-----------

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	0 - 45 °C
-------------------------	-----------

Serie

Altezza	90 mm
Larghezza	72 mm
Profondità	64 mm

Sostenibilità

Conformità ROHS	Si
-----------------	----