



TGA200



KNX e/s Zasilacz 24V DC, 1A, DMS 4 mod

Właściwości techniczne

Prąd elektryczny

Prąd wyjściowy	1000 mA
Natężenie wyjścia 1	1 A

Funkcje

Napięcie wyjściowe dostosowane	Tak
--------------------------------	-----

Moc

Pobór prądu	150 mA
-------------	--------

Częstotliwość

Częstotliwość	50 - 60 Hz
---------------	------------

Moc

Zużycie energii w trybie oczekiwania	0,20 W
--------------------------------------	--------

Rodzaj połączenia

Typ złącza/wtyku	quickconnect
------------------	--------------

Pojemność

Liczba modułów	4
----------------	---

Napięcie

Napięcie wyjściowe	24 - 24 V
--------------------	-----------

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	0 - 45 °C
-------------------------	-----------

Wymiary

Wysokość	90 mm
Szerokość	72 mm
Głębokość	64 mm

Zrównoważony rozwój

Zgodność z RoHS	Tak
-----------------	-----