




TGA200



Fonte alimentação 24V DC 1A

Características técnicas

Intensidade de corrente

Corrente de saída	1000 mA
Saída de intensidade 1	1 A

Funções

Tensão de saída ajustada	Sim
--------------------------	-----

Potência

Consumo de corrente	150 mA
---------------------	--------

Frequência

Frequência	50 - 60 Hz
------------	------------

Potência

Potência absorvida em standby	0,20 W
-------------------------------	--------

Capacidade

Número de módulos	4
-------------------	---

Tensão

Tensão de saída	24 - 24 V
-----------------	-----------

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	0 - 45 °C
------------------------------	-----------

Dimensões

Altura	90 mm
Largura	72 mm
Profundidade	64 mm

Sustentabilidade

Conformidade RoHs	Sim
-------------------	-----