




TGA200



Napojna jedinica, KNX, 24V DC 1A

Tehničke karakteristike

Električna struja

Izlazna struja	1000 mA
Intenzitet izlaz 1	1 A

Funkcije

Izlazni napon podešen	Da
-----------------------	----

Snaga

Trenutna potrošnja	150 mA
--------------------	--------

Frekvencija

Frekvencija	50 - 60 Hz
-------------	------------

Snaga

Potrošnja energije u stanju pripravnosti (standby)	0,20 W
--	--------

Veza

Vrsta priključka/utikača	quickconnect
--------------------------	--------------

Kapacitet

Broj modula	4
-------------	---

Napon

Izlazni napon	24 - 24 V
---------------	-----------

Uvjeti korištenja

Radna temperatura	0 - 45 °C
-------------------	-----------

Dimenzije

Visina	90 mm
Širina	72 mm
Dubina	64 mm

Održivost

Usklađeno sa RoHS	Da
-------------------	----