



TGA200



ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ 1A/24VDC

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ρεύμα εξόδου	1000 mA
Έξοδος έντασης 1	1 A

Λειτουργίες

Ρυθμισμένη τάση εξόδου	Nai
------------------------	-----

Ισχύς

Κατανάλωση ρεύματος	150 mA
Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση αναμονής	0,20 W

Συχνότητα

Συχνότητα	50 - 60 Hz
-----------	------------

Σύνδεση

Τύπος σύνδεσης	quickconnect
----------------	--------------

Χωρητικότητα

Αριθμός στοιχείων	4
-------------------	---

Τάση

Τάση εξόδου	24 - 24 V
-------------	-----------

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	0 - 45 °C
-------------------------	-----------

Διαστάσεις

Ύψος	90 mm
Πλάτος	72 mm
Βάθος	64 mm

Βιωσιμότητα

Συμμόρφωση RoHS	Nai
-----------------	-----