




TGA200



Блок живлення 24В DC, 1А

Технічні характеристики

Електричний струм

Вихідний струм	1000 mA
Вихід інтенсивності 1	1 A

Потужність

Поточне споживання	150 mA
Споживання енергії (режим очікування)	0,20 W

Частота

Частота	50 - 60 Hz
---------	------------

Ємність

Кількість модулів	4
-------------------	---

Напруга

Вихідна напруга	24 - 24 V
-----------------	-----------

Умови використання

Робоча температура	0 - 45 °C
--------------------	-----------

Розміри

Висота	90 mm
Ширина	72 mm
Глибина	64 mm

Sustainability

Відповідність RoHS	Yes
--------------------	-----