



EGN200



**Programmaklok digitaal, multifunctioneel, 2x wisselcontact, Bluetooth**

**Technische eigenschappen**

**Spanning**

Nominale spanning	230 - 240 V
Nominale spanning Ue	230 - 230 V

**Frequentie**

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

**Vermogen**

Gloeï- en halogeenlamp 230 V	2300 W
------------------------------	--------

**Verlichting**

Max. belasting fluorescentielamp in serie	1000 W
Maximale belasting TL-buis (parallel gecompenseerd)	400 VA

**Funcities**

Gangreserve in jaren	10 y
Met netwerksynchronisatie	Nee
Met kwartssynchronisatie	Ja
Aantal functiekanalen	2

**Samenstelling**

Gangnauwkeurigheid per dag	0,25 s
Met impulsprogramma	Ja
Aantal kanalen	2

**Aansluiting**

Soort contact	1x wissel
---------------	-----------

**Instellingen**

Dagprogramma	Ja
Weekprogramma	Ja
Jaarprogramma	Ja

**Gebruiksvoorwaarden**

Bedrijfstemperatuur	-5 - +45 °C
---------------------	-------------

**Aansluiting**

Aansluitdoorsnede soepele ader	0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup>
Aansluitdoorsnede massieve ader	0.2 - 4 mm <sup>2</sup>

**Teksten**

Aansluitwijze	Met schroefklem
---------------	-----------------

**Afmetingen**

Hoogte	90 mm
Breedte	35,80 mm
Diepte	61,60 mm

**Capaciteit**

Aantal modules	2
----------------	---

**Belangrijkste elektrische eigenschappen**

Minimuminterval tussen 2 schakeltijden	1 min
--	-------

**Duurzaamheid**

RoHS conform	Ja
--------------	----