



EGN200



Digitální spínací hodiny roční, 2 kanálové, astro, soumrak, Bluetooth, aplikace

Technické vlastnosti

Napětí

Jmenovité napětí	230 - 240 V
Provozní napětí AC	230 - 230 V

Frekvence

Frekvence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Výkon

Žárovková a halogenová svítidla 230 V	2300 W
---------------------------------------	--------

Osvětlení

Max. zatížení zářivky v sériovém zapojení	1000 W
Max. zatížení zářivky s paralelní kompenzací	400 VA

Funkce

Rezerva chodu v letech	10 y
Se síťovou synchronizací	Ne
Se synchronizací pomocí krystalů	Ano
Počet funkčních kanálů	2

Vybavení

Přesnost na den	0,25 s
S impulzním programem	Ano
Počet kanálů	2

Připojení

Typ kontaktu	1x přepínač
--------------	-------------

Nastavení

Denní program	Ano
Týdenní program	Ano
Roční program	Ano

Podmínky použití

Provozní teplota	-5 - +45 °C
------------------	-------------

Připojení

Průřez flexibilního vodiče	0.2 - 2.5 mm ²
Průřez plného vodiče	0.2 - 4 mm ²

Texty

Typ připojení	Se šroubovou svorkou
---------------	----------------------

Rozměry

Výška	90 mm
Šířka	35,80 mm
Hloubka	61,60 mm

Hlavní elektrické atributy

Minimální interval mezi 2 spínacími časy	1 min
--	-------

Kapacita

Počet modulů	2
--------------	---

Udržitelnost

V souladu se směrnicí RoHS	Ano
----------------------------	-----