



EGN200



Digitalt Multifunktions-tidur med Bluetooth 2-kanaler

Tekniska egenskaper

Spänning

Märkspänning	230 - 240 V
Märkdriftspänning Ue	230 - 230 V

Frekvens

Frekvens	50 - 60 Hz
----------	------------

Ström

230 V glöd- och halogenlampor	2300 W
-------------------------------	--------

Belysning

Max. belastning lysrör i serie	1000 W
Max. lysrörsbelastning, parallellkompenserad	400 VA

Funktioner

Strömreserv i år	10 y
Med nätverkssynkronisering	Nej
Med kvartssynkronisering	Ja
Antal funktionskanaler	2

Utrustning

Nogrannhet per dag	0,25 s
Med impulsprogram	Ja
Antal kanaler	2

Anslutning

Anslutningstyp	1x växlande
----------------	-------------

Inställningar

Dagligt program	Ja
veckoprogram	Ja
Årsprogram	Ja

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-5 - +45 °C
------------------	-------------

Anslutning

Area flexibel ledare	0.2 - 2.5 mm ²
Area solid ledare	0.2 - 4 mm ²

Text

Anslutningstyp	Med skruvanslutning
----------------	---------------------

Dimensioner

Höjd	90 mm
Bredd	35,80 mm
Djup	61,60 mm

Kapacitet

Antal moduler	2
---------------	---

Elektriska huvudattribut

Miniminintervall mellan 2 omkopplingstider	1 min
--	-------

Hållbarhet

RoHS-överensstämmelse	Ja
-----------------------	----