



80162773



IP20



Tryckknapp KNX 4-kn K.x Rostf OBS! Utgått

Tekniska egenskaper

Installation, montering

Montering Infälld montering

Användningsförhållanden

Driftstemperatur -5 - 45 °C

Elektrisk ström

Strömförbrukning buss (dataöverföring) 20 mA

Funktioner

Med temperaturgivare Ja

Dimensioner

Höjd 25 mm

Bredd 66,80 mm

Djup 14,35 mm

Urustning

Antal manöverpunkter 4

Kontroller och indikatorer

Med LED-indikering Ja

Material

Färg Rostfritt stål

RAL-kod 9022

Material Rostfritt stål
Termoplast

Ytbehandling Matt

Tillbehör

Har märksfält Ja

Skärm

Med display Nej

Text

Funktion Funktion för att manuellt avbryta redan påbörjade automatiska funktioner

Avsäkring Med demonteringskydd

Temperatur Integrerad temperatursensor med utgång för uppmätta värden via objekt

Hållbarhet

REACH-SVHC fri Ja

RoHS-överensstämmelse Ja