



80163785



IP20



Sensore a tasti triplo KNX - Serie S.1/B.3/B.7 per antracite e alu

Caratteristiche tecniche

Installazione, montaggio

Montaggio su Montaggio a incasso

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -5 - 45 °C

Corrente

Corrente assorbita dal bus in trasferimento dati 20 mA

Funzioni

Con termostato per ambienti No

Serie

Altezza 55,30 mm
Larghezza 55,80 mm
Profondità 13,85 mm

Equipaggiamento

Numero di punti di azionamento 6

Controlli e indicatori

Con indicatore a LED Si

Materiali

Colore Antracite
Codice RAL 7016
Materiale Materiale termoplastico
finitura superficiale Lucido

Accessori

Con campo per l'etichetta Si

Schermo

Con display No

Testo

Funzione Funzione di interruzione manuale delle funzioni automatiche già attivate
Protezione Con protezione antimontaggio
Temperatura Sensore termico integrato con uscita dei valori di misura tramite oggetto

Sostenibilità

Conformità REACH - SVHC free Si
Conformità ROHS Si