




80163785



IP20



Sensore a tasti triplo KNX - Serie S.1/B.3/B.7 per antracite e alu

Caratteristiche tecniche

Installazione, montaggio

Montaggio su

Montaggio a incasso

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio

-5 - 45 °C

Corrente

Corrente assorbita dal bus in trasferimento dati

20 mA

Funzioni

Con termostato per ambienti

No

Serie

Altezza

55,30 mm

Larghezza

55,80 mm

Profondità

13,85 mm

Equipaggiamento

Numero di punti di azionamento

6

Controlli e indicatori

Con indicatore a LED

Sì

Materiali

Colore

Antracite

Codice RAL

7016

Materiale

Materiale termoplastico

finitura superficiale

Lucido

Accessori

Con campo per l'etichetta

Sì

Schermo

Con display

No

Testo

Funzione

Funzione di interruzione manuale delle funzioni automatiche già attivate

Protezione

Con protezione antimontaggio

Temperatura

Sensore termico integrato con uscita dei valori di misura tramite oggetto

Sostenibilità

Conformità REACH - SVHC free

Sì

Conformità ROHS

Sì