



80163785



IP20



## Β.ΜΠΟΥΤΟΝ KNX 6 ΕΝΤΟΛΩΝ S.1/B.3/B.7 ANΘΡΑΚΙ/ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

### Τεχνικά χαρακτηριστικά

#### Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τοποθέτηση Χωνευτή τοποθέτηση

#### Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας -5 - 45 °C

#### Ηλεκτρικό ρεύμα

Κατανάλωση ρεύματος bus κατά τη μεταφορά δεδομένων 20 mA

#### Λειτουργίες

Με θερμοστάτη Όχι

#### Διαστάσεις

Ύψος 55,30 mm

Πλάτος 55,80 mm

Βάθος 13,85 mm

#### Εξοπλισμός

Αριθμός δυαδικών εισόδων 6

#### Έλεγχοι και ενδείξεις

Με ένδειξη LED Ναι

#### Υλικά

Χρώμα Ανθρακί

Κωδικός RAL 7016

Υλικό Θερμοπλαστικό

Φινίρισμα επιφάνειας Γυαλιστερό

#### Οθόνη

Με οθόνη Όχι

#### Παρελκόμενα

Πλακίδια με θέση επιγραφής Ναι

#### Κείμενο

Λειτουργία λειτουργία για χειροκίνητη διακοπή των αυτόματων λειτουργιών που έχουν ήδη ενεργοποιηθεί

Ασφάλεια Με προστασία αποσυναρμολόγησης

Θερμοκρασία Ενσωματωμένος αισθητήρας θερμοκρασίας με έξοδο των τιμών μέτρησης μέσω αντικειμένου

#### Βιωσιμότητα

Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC Ναι

Συμμόρφωση RoHS Ναι