




TYA610C



## Aktor izlazni/aktor za žaluzine 10/5-struki, 16A, KNX

### Tehničke karakteristike

#### Postavke

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Podržani način konfiguracije | ETS |
|------------------------------|-----|

#### Povezivost

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Sa bus sistemom KNX       | Da |
| Sa bus sistemom KNX radio | Ne |

#### Dimenzije

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Visina               | 90 mm |
| Dubina               | 65 mm |
| Broj jedinica širine | 6     |

#### Električna struja

|                |      |
|----------------|------|
| Nazivna struja | 16 A |
|----------------|------|

#### Materijali

|      |               |
|------|---------------|
| Boja | Svijetlo siva |
|------|---------------|

#### Oprema

|                                                |    |
|------------------------------------------------|----|
| Radijska frekvencija dvosmjerna/bidirekionalna | Ne |
| Sa mogućnošću ručnog isklopa                   | Da |

#### Električna struja

|                                         |      |
|-----------------------------------------|------|
| Potrošnja bus struje tokom praznog hoda | 8 mA |
|-----------------------------------------|------|

#### Frekvencija

|             |            |
|-------------|------------|
| Frekvencija | 50 - 60 Hz |
|-------------|------------|

#### Snaga

|                                                    |               |
|----------------------------------------------------|---------------|
| Žarulja sa žarnom niti 230 V                       | 2300 - 2300 W |
| Izlazna snaga                                      | 2300 W        |
| Žarulja sa žarnom niti i halogena žarulja od 230 V | 2300 W        |

#### Napon

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Nazivni radni napon Ue  | 230 - 230 V        |
| Napon napajanja sistema | 30 V DC preko busa |
| Radni napon preko busa  | 21 - 32 V          |

#### Sigurnost

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| Ingress Protection (IP) klasa | IP20 |
|-------------------------------|------|

#### Uvjeti korištenja

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Radna temperatura | -5 - 45 °C |
|-------------------|------------|

#### Veza

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Presjek krutog provodnika   | 0.75 - 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Presjek fleksibilnog vodiča | 0.75 - 2.5 mm <sup>2</sup> |

#### Tekst

|            |                                                                                                                                          |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funkcija   | Sa sigurnosnim funkcijama, npr. za vjetar, kišu, alarm<br>Sa funkcijom pozicioniranja za položaj žaluzina i lamela<br>Sa funkcijom sjene |
| Vrsta veze | Sa quickconnect ubodnim klemama                                                                                                          |

#### Održivost

|                   |    |
|-------------------|----|
| Usklađeno sa RoHS | Da |
|-------------------|----|