




80142170



## KNX Mécanisme du bouton poussoir 2 postes à encastrer, Coupleur de bus intégré

### Caractéristiques techniques

#### Installation, montage

Montage sur	Montage encastré
-------------	------------------

#### Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 45 °C
------------------------	------------

#### Courant électrique

Courant absorbé bus (transfert de données)	10 mA
--	-------

#### Fonctions

Avec thermostat d'ambiance	No
----------------------------	----

#### Dimensions

Profondeur de montage	31 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	34 mm
Hauteur	71 mm
Largeur	71 mm
Profondeur	42 mm

#### Equipement

Nombre de points d'exploitation	4
---------------------------------	---

#### Commandes et indicateurs

Avec affichage LED	Oui
--------------------	-----

#### Matières

Couleur	Gris clair
Code RAL	7035
Matière	Métal PVC

#### Ecran

Avec écran d'affichage	No
------------------------	----

#### Accessoires

Étiquetés, avec champ d'étiquetage	No
------------------------------------	----

#### Textes

Function	Fonction pour l'interruption manuelle de fonctions automatiques déjà déclenchées
Protection	Avec protection de démontage
Température	Sonde de température intégrée avec émission des valeurs de mesure via l'objet

#### Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----