



80142170



## Drukknopmodule 2-v, geïntegreerde busaankoppelaar, K/Q

### Technische karakteristieken

#### Installatie, montage

Gemonteerd op Inbouwmontage

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -5 - 45 °C

#### Elektrische Stroom

Stroomverbruik bus (gegevensoverdracht) 10 mA

#### Funcies

Met kamerthermostaat Nee

#### Afmetingen

Inbouwdiepte	31 mm
Inbouwdiepte inbouwdozen	34 mm
Hoogte	71 mm
Breedte	71 mm
Diepte	42 mm

#### Uitrusting

Aantal bedieningspunten 4

#### Bediening en signalisatie

Met led-indicatie Ja

#### Materiaal

Kleur	Lichtgrijs
RAL-kleur	7035
Materiaal	Metaal Kunststof

#### Toebehoren

Heeft tekstveld Nee

#### Scherm

Met display Nee

#### Teksten

Functie	Functie voor handmatig onderbreken van al geactiveerde automatische functies
Beveiliging	Met demontagebeveiliging
Temperatuur	Geïntegreerde temperatuurvoeler met uitsuren van de meetwaarde via object

#### Duurzaamheid

RoHS conform Ja