



80142170



### Modulo sensore a tasti doppio KNX - Serie Q.x/K.x

#### Caratteristiche tecniche

#### Installazione, montaggio

Montaggio su Montaggio a incasso

#### Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -5 - 45 °C

#### Corrente

Corrente assorbita dal bus in trasferimento dati 10 mA

#### Funzioni

Con termostato per ambienti No

#### Serie

|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| Profondità di installazione         | 31 mm |
| Profondità delle scatole da incasso | 34 mm |
| Altezza                             | 71 mm |
| Larghezza                           | 71 mm |
| Profondità                          | 42 mm |

#### Equipaggiamento

Numero di punti di azionamento 4

#### Controlli e indicatori

Con indicatore a LED Sì

#### Materiali

|            |                     |
|------------|---------------------|
| Colore     | Grigio chiaro       |
| Codice RAL | 7035                |
| Materiale  | Metallo<br>Plastica |

#### Acessori

Con campo per l'etichetta No

#### Schermo

Con display No

#### Testo

|             |   |
|-------------|---|
| Funzione    | Funzione di interruzione manuale delle funzioni automatiche già attivate  |
| Protezione  | Con protezione antismontaggio   |
| Temperatura | Sensore termico integrato con uscita dei valori di misura tramite oggetto |

#### Sostenibilità

Conformità ROHS Sì