



80142170



KNX e/s Q.x/K.x Moduł przycisku 2-kr z portem mag., diod. LED RGB i czuj. temp.

Właściwości techniczne

Instalacja, montaż

Sposób montażu Montaż podtynkowy

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy -5 - 45 °C

Prąd elektryczny

Pobór prądu przez magistralę transmisji danych 10 mA

Funkcje

Z termostatem pokojowym Nie

Wymiary

Zakres głębokości wbudowania	31 mm
Wbudowane puszkę podtynkowe	34 mm
Wysokość	71 mm
Szerokość	71 mm
Głębokość	42 mm

Sprzęt

Liczba punktów sterowania 4

Elementy sterujące i wskaźniki

Ze wskaźnikiem LED Tak

Materiały

Kolor	Jasnoszary
Kod RAL	7035
Materiał	Metal
	Tworzywo sztuczne

Akcesoria

Posiada pole opisowe Nie

Ekran

Z wyświetlaczem Nie

Dodatkowe informacje

Funkcja	Funkcja ręcznego przerywania już uruchomionych funkcji automatycznych
Ochrona	Z zabezpieczeniem przed demontażem
Temperatura	Zintegrowany czujnik temperatury z wyjściem zmierzonych wartości przez obiekt

Zrównoważony rozwój

Zgodność z RoHS Tak