



80142170



Tlačítkový modul 2-násobný, KNX - Q.x/K.x

Technické vlastnosti

Instalace, montáž

Montáž Zapuštěná montáž

Podmínky použití

Provozní teplota -5 - 45 °C

Elektrický proud

Příkon sběrnice, přenos dat 10 mA

Funkce

S prostorovým termostatem Ne

Rozměry

Vestavěná hloubka	31 mm
Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž	34 mm
Výška	71 mm
Šířka	71 mm
Hloubka	42 mm

Vybavení

Počet ovládacích bodů 4

Ovládací prvky a indikátory

S kontrolkou LED Ano

Materiál

Barva	Světle šedá
Kód RAL	7035
Materiál	Kov Umělá hmota

Příslušenství

Popisové pole Ne

Obrazovka

S displejem Ne

Texty

Funkce	Funkce pro ruční přerušení již spuštěných automatických funkcí
Ochrana	S ochranou proti demontáži
Teplota	Integrovaný snímač teploty s výstupem naměřených hodnot prostřednictvím objektu

Udržitelnost

V souladu se směrnicí RoHS Ano