



80142170



Tlačítkový modul 2-násobný, KNX - Q.x/K.x

Technické vlastnosti

Instalace, montáž

Montáž	Zapuštěná montáž
--------	------------------

Podmínky použití

Provozní teplota	-5 - 45 °C
------------------	------------

Elektrický proud

Příkon sběrnice, přenos dat	10 mA
-----------------------------	-------

Funkce

S prostorovým termostatem	Ne
---------------------------	----

Rozměry

Vestavěná hloubka	31 mm
Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž	34 mm
Výška	71 mm
Šířka	71 mm
Hloubka	42 mm

Vybavení

Počet ovládacích bodů	4
-----------------------	---

Ovládací prvky a indikátory

S kontrolkou LED	Ano
------------------	-----

Materiál

Barva	Světle šedá
Kód RAL	7035
Materiál	Kov Umělá hmota

Příslušenství

Popisové pole	Ne
---------------	----

Obrazovka

S displejem	Ne
-------------	----

Texty

Funkce	Funkce pro ruční přerušení již spuštěných automatických funkcí
Ochrana	S ochranou proti demontáži
Teplota	Integrovaný snímač teploty s výstupem naměřených hodnot prostřednictvím objektu

Udržitelnost

V souladu se směrnicí RoHS	Ano
----------------------------	-----