



80162780



IP20



**Drukknop opzetmod. 2-v met tekstv. berker S/B wit/polarwit**

**Technische karakteristieken**

**Installatie, montage**

Gemonteerd op Inbouwmontage

**Gebruiksvoorwaarden**

Bedrijfstemperatuur -5 - 45 °C

**Elektrische Stroom**

Stroomverbruik bus (gegevensoverdracht) 20 mA

**Functies**

Met kamerthermostaat Nee

**Afmetingen**

Hoogte 55,30 mm  
 Breedte 55,80 mm  
 Diepte 13,85 mm

**Uitrusting**

Aantal bedieningspunten 4

**Bediening en signalisatie**

Met led-indicatie Ja

**Materiaal**

Kleur Wit  
 RAL-kleur 1013  
 Materiaal Thermoplast  
 Afwerking oppervlakte Mat

**Toebehoren**

Heeft tekstveld Ja

**Scherm**

Met display Nee

**Teksten**

Functie Functie voor handmatig onderbreken van al geactiveerde automatische functies  
 Beveiliging Met demontagebeveiliging  
 Temperatuur Geïntegreerde temperatuurvoeler met uitsuren van de meetwaarde via object

**Duurzaamheid**

REACH conform Ja  
 RoHS conform Ja