



80162780



IP20



### Sensore a tasti doppio KNX - Serie S.1/B.3/B.7 per bianco e bianco polare

#### Caratteristiche tecniche

#### Installazione, montaggio

Montaggio su Montaggio a incasso

#### Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -5 - 45 °C

#### Corrente

Corrente assorbita dal bus in trasferimento dati 20 mA

#### Funzioni

Con termostato per ambienti No

#### Serie

Altezza 55,30 mm

Larghezza 55,80 mm

Profondità 13,85 mm

#### Equipaggiamento

Numero di punti di azionamento 4

#### Controlli e indicatori

Con indicatore a LED Sì

#### Materiali

Colore Bianco

Codice RAL 1013

Materiale Materiale termoplastico

finitura superficiale Opaco

#### Acessori

Con campo per l'etichetta Sì

#### Schermo

Con display No

#### Testo

Funzione Funzione di interruzione manuale delle funzioni automatiche già attivate

Protezione Con protezione antimontaggio

Temperatura Sensore termico integrato con uscita dei valori di misura tramite oggetto

#### Sostenibilità

Conformità REACH - SVHC free Sì

Conformità ROHS Sì