


80162780



## Sensore a tasti doppio KNX - Serie S.1/B.3/B.7 per bianco e bianco polare

### Caratteristiche tecniche

#### Installazione, montaggio

Montaggio su	Montaggio a incasso
--------------	---------------------

#### Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-5 - 45 °C
-------------------------	------------

#### Corrente

Corrente assorbita dal bus in trasferimento dati	20 mA
--	-------

#### Funzioni

Con termostato per ambienti	No
-----------------------------	----

#### Serie

Altezza	55,30 mm
Larghezza	55,80 mm
Profondità	13,85 mm

#### Equipaggiamento

Numero di punti di azionamento	4
--------------------------------	---

#### Controlli e indicatori

Con indicatore a LED	Si
----------------------	----

#### Materiali

Colore	Bianco
Codice RAL	1013
Materiale	Materiale termoplastico
finitura superficiale	Opaco

#### Acessori

Con campo per l'etichetta	Si
---------------------------	----

#### Schermo

Con display	No
-------------	----

#### Testo

Funzione	Funzione di interruzione manuale delle funzioni automatiche già attivate
Protezione	Con protezione antismontaggio
Temperatura	Sensore termico integrato con uscita dei valori di misura tramite oggetto

#### Sostenibilità

Conformità REACH – SVHC free	Si
Conformità ROHS	Si