




80162780



IP20



KNX e/s B.x Przycisk 2-kr z p. opis., diod. LED RGB i czuj. temp., biały i krem

Właściwości techniczne

Instalacja, montaż

Sposób montażu	Montaż podtynkowy
----------------	-------------------

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-5 - 45 °C
-------------------------	------------

Prąd elektryczny

Pobór prądu przez magistralę transmisji danych	20 mA
--	-------

Funkcje

Z termostatem pokojowym	Nie
-------------------------	-----

Wymiary

Wysokość	55,30 mm
Szerokość	55,80 mm
Głębokość	13,85 mm

Sprzęt

Liczba punktów sterowania	4
---------------------------	---

Elementy sterujące i wskaźniki

Ze wskaźnikiem LED	Tak
--------------------	-----

Materiały

Kolor	Biały
Kod RAL	1013
Materiał	Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni	Mat

Akcesoria

Posiada pole opisowe	Tak
----------------------	-----

Ekran

Z wyświetlaczem	Nie
-----------------	-----

Dodatkowe informacje

Funkcja	Funkcja ręcznego przerywania już uruchomionych funkcji automatycznych
Ochrona	Z zabezpieczeniem przed demontażem
Temperatura	Zintegrowany czujnik temperatury z wyjściem zmierzonych wartości przez obiekt

Zrównoważony rozwój

Zgodny z REACh – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak