



80162780



IP20



**Drukknop opzetmod. 2-v met tekstv. berker S/B wit/polarwit**

**Technische eigenschappen**

**Installatie, montage**

Gemonteerd op Inbouwmontage

**Gebruiksvoorwaarden**

Bedrijfstemperatuur -5 - 45 °C

**Stroom / temperatuur**

Stroomverbruik bus (gegevensoverdracht) 20 mA

**Funcities**

Met ruimtethermostaat Nee

**Afmetingen**

Hoogte 55,30 mm

Breedte 55,80 mm

Diepte 13,85 mm

**Samenstelling**

Aantal bedieningspunten 4

**Bediening en signalering**

Met led-indicatie Ja

**Materiaal**

Kleur Wit

RAL-code 1013

Materiaal Thermoplast

Afwerking oppervlakte Mat

**Toebehoren**

Heeft tekstveld Ja

**Scherm**

Met display Nee

**Teksten**

Functie Functie voor handmatig onderbreken van al geactiveerde automatische functies

Beveiliging Met demontagebeveiliging

Temperatuur Geïntegreerde temperatuurvoeler met uitsuren van de meetwaarde via object

**Duurzaamheid**

REACH-SVHC vrij Ja

RoHS conform Ja