



80162780



IP20



**Tryckknapp, 4-kanaler, utan busskopplare, KNX, Vit, S.1**

**Tekniska egenskaper**

**Installation, montering**

Montering Infälld montering

**Användningsförhållanden**

Driftstemperatur -5 - 45 °C

**Elektrisk ström**

Strömförbrukning buss (dataöverföring) 20 mA

**Funktioner**

Med temperaturgivare Nej

**Dimensioner**

Höjd 55,30 mm

Bredd 55,80 mm

Djup 13,85 mm

**Urustning**

Antal manöverpunkter 4

**Kontroller och indikatorer**

Med LED-indikering Ja

**Material**

Färg Vit

RAL-kod 1013

Material Termoplast

Ytbehandling Matt

**Tillbehör**

Har märksfält Ja

**Skärm**

Med display Nej

**Text**

Funktion Funktion för att manuellt avbryta redan påbörjade automatiska funktioner

Avsäkring Med demonteringsskydd

Temperatur Integrerad temperatursensor med utgång för uppmätta värden via objekt

**Hållbarhet**

REACH-SVHC fri Ja

RoHS-överensstämmelse Ja