




80162780



IP20



Tryckknapp, 4-kanaler, utan busskopplare, KNX, Vit, S.1

Tekniska egenskaper

Installation, montering

Montering	Infälld montering
-----------	-------------------

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-5 - 45 °C
------------------	------------

Elektrisk ström

Strömförbrukning buss (dataöverföring)	20 mA
--	-------

Funktioner

Med temperaturgivare	Nej
----------------------	-----

Dimensioner

Höjd	55,30 mm
Bredd	55,80 mm
Djup	13,85 mm

Utrustning

Antal manöverpunkter	4
----------------------	---

Kontroller och indikatorer

Med LED-indikering	Ja
--------------------	----

Material

Färg	Vit
RAL-kod	1013
Material	Termoplast
Ytbehandling	Matt

Tillbehör

Har märksfält	Ja
---------------	----

Skärm

Med display	Nej
-------------	-----

Text

Funktion	Funktion för att manuellt avbryta redan påbörjade automatiska funktioner
Avsäkring	Med demonteringsskydd
Temperatur	Integrerad temperatursensor med utgång för uppmätta värden via objekt

Hållbarhet

REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja