


80141180



KNXMécanisme du bouton poussoir 1 postesà encastrer, Coupleur de bus intégré

Caractéristiques techniques

Installation, montage

Montage sur Montage encastré

Conditions d'utilisation

Température de service -5 - 45 °C

Courant électrique

Courant absorbé bus (transfert de données) 10 mA

Fonctions

Avec thermostat d'ambiance No

Dimensions

Profondeur de montage 31 mm
 Profondeur des boîtes d'encastrement 34 mm
 Hauteur 71 mm
 Largeur 71 mm
 Profondeur 42 mm

Equipement

Nombre de points d'exploitation 2

Commandes et indicateurs

Avec affichage LED Oui

Matières

Couleur Gris clair
 Code RAL 7035
 Matière Métal
PVC

Ecran

Avec écran d'affichage No

Accessoires

Étiquetés, avec champ d'étiquetage No

Textes

Function Fonction pour l'interruption manuelle de fonctions
automatiques déjà déclenchées
 Protection Avec protection de démontage
 Température Sonde de température intégrée avec émission des valeurs de
mesure via l'objet

Durabilité

Conforme à la directive RoHS Oui