




80141180



KNXMécanisme du bouton poussoir 1 postes à encastrer, Coupleur de bus intégré

Caractéristiques techniques

Installation, montage

Montage sur	Montage encastré
-------------	------------------

Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 45 °C
------------------------	------------

Courant électrique

Courant absorbé bus (transfert de données)	10 mA
--	-------

Fonctions

Avec thermostat d'ambiance	No
----------------------------	----

Dimensions

Profondeur de montage	31 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	34 mm
Hauteur	71 mm
Largeur	71 mm
Profondeur	42 mm

Equipement

Nombre de points d'exploitation	2
---------------------------------	---

Commandes et indicateurs

Avec affichage LED	Oui
--------------------	-----

Matières

Couleur	Gris clair
Code RAL	7035
Matière	Métal PVC

Ecran

Avec écran d'affichage	No
------------------------	----

Accessoires

Étiquetés, avec champ d'étiquetage	No
------------------------------------	----

Textes

Function	Fonction pour l'interruption manuelle de fonctions automatiques déjà déclenchées
Protection	Avec protection de démontage
Température	Sonde de température intégrée avec émission des valeurs de mesure via l'objet

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----