





80141180



Drukknopmodule 1-v, geïntegreerde busaankoppelaar, S

Technische karakteristieken

Installatie, montage

Gemonteerd op Inbouwmontage

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -5 - 45 °C

Elektrische Stroom

Stroomverbruik bus (gegevensoverdracht) 10 mA

Funcities

Met kamerthermostaat Nee

Afmetingen

Inbouwdiepte	31 mm
Inbouwdiepte inbouwdozen	34 mm
Hoogte	71 mm
Breedte	71 mm
Diepte	42 mm

Uitrusting

Aantal bedieningspunten 2

Bediening en signalisatie

Met led-indicatie Ja

Materiaal

Kleur	Lichtgrijs
RAL-kleur	7035
Materiaal	Metaal Kunststof

Toebehoren

Heeft tekstveld Nee

Scherf

Met display Nee

Teksten

Functie	Functie voor handmatig onderbreken van al geactiveerde automatische functies
Beveiliging	Met demontagebeveiliging
Temperatuur	Geïntegreerde temperatuurvoeler met uitsuren van de meetwaarde via object

Duurzaamheid

RoHS conform Ja