Dane katalogowe produktu
80141180



80141180

IP20

KNX e/s B.x Moduł przycisku 1-kr z portem mag., diodami LED RGB i czuj. temp.

Właściwości techniczne

Instalacja, montaż

Sposób montażu	Montaż podtynkowy

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-5 - 45 °C

Prąd elektryczny

Pobór prądu przez magistralę transmisji danych	10 mA

Funkcje

Z termostatem pokojowym	Nie

Wymiary

Zakres głębokości wbudowania	31 mm
Wbudowane puszki podtynkowe	34 mm
Wysokość	71 mm
Szerokość	71 mm
Głębokość	42 mm

Sprzęt

Liczba punktów sterowania	2

Elementy sterujące i wskaźniki

Ze wskaźnikiem LED	Tak

Materiały

Kolor	Jasnoszary
Kod RAL	7035
Materiał	Metal Tworzywo sztuczne

Akcesoria

Posiada pole opisowe	Nie

Ekran

Z wyświetlaczem	Nie

Dodatkowe informacje

Funkcja	Funkcja ręcznego przerywania już uruchomionych funkcji automatycznych
Ochrona	Z zabezpieczeniem przed demontażem
Temperatura	Zintegrowany czujnik temperatury z wyjściem zmierzonych wartości przez obiekt

Zrównoważony rozwój

Zgodność z RoHS	Tak