


80141180



Β.ΜΠΟΥΤΟΝ ΚΝΧ 1 ΠΛΗΚΤΡΟΥ/2 ΕΝΤΟΛΩΝ S.1/B.x ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΗ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τοποθέτηση Χωνευτή τοποθέτηση

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας -5 - 45 °C

Ηλεκτρικό ρεύμα

Κατανάλωση ρεύματος bus κατά τη μεταφορά δεδομένων 10 mA

Λειτουργίες

Με θερμοστάτη Όχι

Διαστάσεις

Ενσωματωμένο βάθος 31 mm
 Ενσωματωμένα κουτιά με χωνευτό βάθος 34 mm
 Ύψος 71 mm
 Πλάτος 71 mm
 Βάθος 42 mm

Εξοπλισμός

Αριθμός δυαδικών εισόδων 2

Έλεγχοι και ενδείξεις

Με ένδειξη LED Ναι

Υλικά

Χρώμα Ανοιχτό γκρι
 Κωδικός RAL 7035
 Υλικό Μέταλλο
 Πλαστικό

Οθόνη

Με οθόνη Όχι

Παρελκόμενα

Πλακίδια με θέση επιγραφής Όχι

Κείμενο

Λειτουργία λειτουργία για χειροκίνητη διακοπή των αυτόματων λειτουργιών που έχουν ήδη ενεργοποιηθεί
 Ασφάλεια Με προστασία αποσυναρμολόγησης
 Θερμοκρασία Ενσωματωμένος αισθητήρας θερμοκρασίας με έξοδο των τιμών μέτρησης μέσω αντικειμένου

Βιωσιμότητα

Συμμόρφωση RoHS Ναι