


80141180



**Tryckknapp, 2-kanaler, med busskopplare, KNX, S.1, insats utan klor**

**Tekniska egenskaper**

**Installation, montering**

Montering Infälld montering

**Användningsförhållanden**

Driftstemperatur -5 - 45 °C

**Elektrisk ström**

Strömförbrukning buss (dataöverföring) 10 mA

**Funktioner**

Med temperaturgivare Nej

**Dimensioner**

Inbyggnadsdjup	31 mm
Inbyggnadsdjup infällda lådor	34 mm
Höjd	71 mm
Bredd	71 mm
Djup	42 mm

**Urustning**

Antal manöverpunkter 2

**Kontroller och indikatorer**

Med LED-indikering Ja

**Material**

Färg	Ljusgrå
RAL-kod	7035
Material	Metall Plast

**Tillbehör**

Har märksfält Nej

**Skärm**

Med display Nej

**Text**

Funktion Funktion för att manuellt avbryta redan påbörjade automatiska funktioner

Avsäkring Med demonteringskydd

Temperatur Integrerad temperatursensor med utgång för uppmätta värden via objekt

**Hållbarhet**

RoHS-överensstämmelse Ja